



## Tornillo cabeza hexagonal DIN 933 Acero Sin revestimiento 10.9 M16X140

Artículo No.	04110.160.140
Marca	-
UBB	500500356539
UNSPSC	31161620
EAN	8715494067898
Env. de 100	Solo embalaje completo

### Parámetros técnicos

Diámetro (d-D)	M16
Anchura (L) (mm)	140
Clase	10.9
Características de conducción	Hexagonal
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material (largo)	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento
Rosca (larga)	Métrica

Info  
Atención: el electrozincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.

### Normas

NF	E25-114
ISO	4017
DIN	933
ASME	B18.2.3.1M

### Especificación técnica

k	10
P	2
s	24

### Diseño técnico

