

Tornillo cabeza hexagonal DIN 933 Acero Sin revestimiento 10.9 M18X40

Artículo No.	04110.180.040
Marca	-
UBB	952351118122
UNSPSC	31161620
EAN	8715492118059
Env. de 50	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M18
Longitud	40 mm
Clase	10.9
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento
Rosca	Métrica
Info	Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.

Normas

DIN	933
NF	E25-114
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017
NEN	1568

Especificación técnica

d-D	M18
k	11.5
L (mm)	40
P	2.5
s	27

Diseño técnico

