

Tornillo cabeza hexagonal DIN 933 Acero Sin revestimiento 10.9 M20X150

Artículo No.	04110.200.150
Marca	-
UBB	500644696410
UNSPSC	31161620
EAN	8717077018532
Env. de 25	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M20
Longitud	150 mm
Clase	10.9
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento
Rosca	Métrica
Info	Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.

Normas

DIN	933
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114
NEN	1568
ISO	4017

Especificación técnica

d-D	M20
k	12.5
L (mm)	150
P	2.5
s	30

Diseño técnico

