

## Tornillo cabeza hexagonal DIN 933 Acero Sin revestimiento 10.9 M24X110

Artículo No.	04110.240.110
Marca	-
UBB	500644698986
UNSPSC	31161620
EAN	8717077018785
Env. de 10	Solo embalaje completo

### Parámetros técnicos

Diámetro	M24
Longitud	110 mm
Clase	10.9
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento
Rosca	Métrica

Info  
Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.

### Normas

ASME	B18.2.3.1M
NEN	1568
ISO	4017
DIN	933
NF	E25-114

### Especificación técnica

d-D	M24
k	15
L (mm)	110
P	3
s	36

### Diseño técnico

