

Tornillo cabeza hexagonal DIN 933 Acero Sin revestimiento 10.9 M30X60

Artículo No.	04110.300.060
Marca	-
UBB	950351966334
UNSPSC	31161620
EAN	8715492118455
Env. de 10	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M30
Longitud	60 mm
Clase	10.9
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento
Rosca	Métrica
Info	Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.

Normas

DIN	933
NF	E25-114
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1568
ISO	4017

Especificación técnica

d-D	M30
k	18.7
L (mm)	60
P	3.5
s	46

Diseño técnico

