

## Tornillo cabeza hexagonal DIN 933 Acero Sin revestimiento 10.9 M36X110

Artículo No.	04110.360.110
Marca	-
UBB	950351968983
UNSPSC	31161620
EAN	8715492118561
Env. de 5	Solo embalaje completo

### Parámetros técnicos

Diámetro	M36
Longitud	110 mm
Clase	10.9
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento
Rosca	Métrica
Info	Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.

### Normas

ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114
DIN	933
ISO	4017
NEN	1568

### Especificación técnica

d-D	M36
k	22.5
L (mm)	110
P	4
s	55

### Diseño técnico

