

Tornillo cabeza hexagonal DIN 933 Acero Cincado 10.9 M16X300

Artículo No.	04112.160.300
Marca	-
UBB	500648154705
UNSPSC	31161620
EAN	8717077211346
Env. de 10	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M16
Longitud	300 mm
Clase	10.9
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Métrica

Info
Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.

Normas

NF	E25-114
ISO	4017
DIN	933
NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M

Especificación técnica

d-D	M16
k	10
L (mm)	300
P	2
s	24

Diseño técnico

