

Tornillo cabeza hexagonal DIN 933 Acero Laminillas de cinc sin Cr6+- ISO 10683 fIZnnc 10.9 M6X10

Artículo No.	04116.060.010
Marca	-
UBB	500575130587
UNSPSC	31161620
EAN	8715494314008
Env. de 200	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M6
Longitud	10 mm
Clase	10.9
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Laminillas de cinc sin Cr6+- ISO 10683 fIZnnc
Rosca	Métrica
Info	El tratamiento de láminas de zinc elimina el riesgo de disfunción hidrogénica.

Normas

DIN	933
ISO	4017
NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114

Especificación técnica

d-D	M6
k	4
L (mm)	10
P	1
s	10

Diseño técnico

