

## Tuerca hexagonal DIN 934 Acero Sin revestimiento |10| M12

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| Artículo No. | 04120.120.001          |
| Marca        | -                      |
| UBB          | 950355042819           |
| UNSPSC       | 31161727               |
| EAN          | 8715492119513          |
| Env. de 100  | Solo embalaje completo |

### Parámetros técnicos

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Diámetro                      | M12               |
| Clase                         | 10                |
| Características de conducción | Hexagon           |
| Material                      | Acero             |
| Dirección del hilo            | Derecha           |
| Tratamiento de superficie     | Sin revestimiento |
| Rosca                         | Métrica           |

### Normas

|     |         |
|-----|---------|
| DIN | 934     |
| NEN | 1560    |
| NF  | E25-401 |

### Especificación técnica

|     |      |
|-----|------|
| d-D | M12  |
| m   | 10   |
| P   | 1.75 |
| s   | 19   |

### Diseño técnico

