



## Tuerca hexagonal DIN 934 Acero Cincado |10| M52

Artículo No.	04121.520.001
Marca	-
UBB	500644709122
UNSPSC	31161727
EAN	8717077019461
Env. de 1	Solo embalaje completo

### Parámetros técnicos

Diámetro (d-D)	M52
Clase	10
Características de conducción	Hexagonal
Material (largo)	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca (larga)	Métrica

### Normas

DIN	934
NF	E25-401

### Especificación técnica

m	42
P	5
s	80

### Diseño técnico

