



Tuerca hexagonal ISO 4032 Acero Sin revestimiento 12 M16

Artículo No.	04131.160.001
Marca	-
UBB	500648942364
UNSPSC	31161727
EAN	8717077238367
Env. de 100	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro (d-D)	M16
Clase	12
Características de conducción	Hexagonal
Material (largo)	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento
Rosca (larga)	Métrica

Normas

ISO	4032
-----	------

Especificación técnica

m (max.)	14.8
P	2
s	24

Diseño técnico

