



Tornillo cabeza cilíndrica hexágono interior DIN 912 Acero Cincado 10.9 M30X160

Artículo No.	07023.300.160
Marca	-
UBB	500647965309
UNSPSC	31161605
EAN	8717077284555
Env. de 10	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M30
Longitud	160 mm
Clase	10.9
Características de conducción	Hexágono interior
Forma de la cabeza	Cabeza cilíndrica
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Métrica

Info
Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.

Normas

NF	E25-125
ASME	B18.3.1M
ISO	4762
DIN	912
NEN	1241
BS	4168-1

Especificación técnica

b	72
d-D	M30
dk (max.)	45
Rosca total C ≤	100
k (max.)	30
L (mm)	160

Diseño técnico



