



Tornillo cabeza cilíndrica hexágono interior iso 4762 ISO 4762 Acero Cincado 10.9 M6X70

Artículo No.	07027.060.070
Marca	-
UBB	500650821209
UNSPSC	31162400
EAN	8717077296589
Env. de 200	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M6
Longitud	70 mm
Clase	10.9
Características de conducción	Hexagono interior
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Métrica

Normas

ISO	4762
NEN	1241
ASME	B18.3.1M
DIN	912
BS	4168-1
NF	E25-125

Especificación técnica

b	24
d-D	M6
dk (max.)	10
Rosca total C ≤	30
k (max.)	6
L (mm)	70
s	5

Diseño técnico

