



Tornillo cabeza cilíndrica hexágono interior iso 4762 ISO 4762 Acero Cincado 10.9 M6X80

Artículo No.	07027.060.080
Marca	-
UBB	500650821464
UNSPSC	31162400
EAN	8717077296602
Env. de 200	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M6
Longitud	80 mm
Clase	10.9
Características de conducción	Hexagono interior
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Métrica

Normas

NEN	1241
ISO	4762
DIN	912
NF	E25-125
BS	4168-1
ASME	B18.3.1M

Especificación técnica

b	24
d-D	M6
dk (max.)	10
Rosca total C ≤	30
k (max.)	6
L (mm)	80
s	5

Diseño técnico

