

Tornillo cabeza cilíndrica hexágono interior iso 4762 ISO 4762 Acero Cincado 10.9 M6X85



Artículo No.	07027.060.085
Marca	-
UBB	500650821530
UNSPSC	31162400
EAN	8717077296619
Env. de 200	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M6
Longitud	85 mm
Clase	10.9
Características de conducción	Hexágono interior
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Métrica

Normas

BS	4168-1
NF	E25-125
NEN	1241
DIN	912
ASME	B18.3.1M
ISO	4762

Especificación técnica

b	24
d-D	M6
dk (max.)	10
Rosca total C ≤	30
k (max.)	6
L (mm)	85
s	5

Diseño técnico

