



Tornillo cabeza cilíndrica hexágono interior iso 4762 ISO 4762 Acero Cincado 10.9 M14X130

Artículo No.	07027.140.130
Marca	-
UBB	500650833915
UNSPSC	31162400
EAN	8717077297852
Env. de 50	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M14
Longitud	130 mm
Clase	10.9
Características de conducción	Hexagono interior
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Métrica

Normas

DIN	912
ISO	4762
ASME	B18.3.1M
NF	E25-125
NEN	1241
BS	4168-1

Especificación técnica

b	40
d-D	M14
dk (max.)	21
Rosca total C ≤	55
k (max.)	14
L (mm)	130
s	12

Diseño técnico

