



Tornillo cabeza cilíndrica hexágono interior iso 4762 ISO 4762 Acero Cincado 10.9 M16X25

Artículo No.	07027.160.025
Marca	-
UBB	500650834178
UNSPSC	31162400
EAN	8717077297876
Env. de 50	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M16
Longitud	25 mm
Clase	10.9
Características de conducción	Hexagono interior
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Métrica

Normas

ASME	B18.3.1M
NEN	1241
ISO	4762
NF	E25-125
DIN	912
BS	4168-1

Especificación técnica

b	44
d-D	M16
dk (max.)	24
Rosca total C ≤	60
k (max.)	16
L (mm)	25
s	14

Diseño técnico

