

Tornillo cabeza cilíndrica hexágono interior iso 4762 ISO 4762 Acero Cincado 10.9 M16X65



Artículo No.	07027.160.065
Marca	-
UBB	500650834905
UNSPSC	31162400
EAN	8717077297951
Env. de 25	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro (d-D)	M16
Anchura (L) (mm)	65
Clase	10.9
Material (largo)	Acero
Tratamiento de superficie	Cincado
Características de conducción	Hexágono interior
Dirección del hilo	Derecha
Rosca (larga)	Métrica

Normas

NF	E25-125
DIN	912
ASME	B18.3.1M
BS	4168-1
ISO	4762

Especificación técnica

b	44
d_k (max.)	24
Rosca total C ≤	60
k (max.)	16
s	14

Diseño técnico

