

Tornillo cabeza cilíndrica hexágono interior iso 4762 ISO 4762 Acero Cincado 10.9 M16X70



Artículo No.	07027.160.070
Marca	-
UBB	500650835084
UNSPSC	31162400
EAN	8717077297968
Env. de 25	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M16
Longitud	70 mm
Clase	10.9
Características de conducción	Hexágono interior
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Métrica

Normas

NF	E25-125
BS	4168-1
NEN	1241
ASME	B18.3.1M
ISO	4762
DIN	912

Especificación técnica

b	44
d-D	M16
dk (max.)	24
Rosca total C ≤	60
k (max.)	16
L (mm)	70
s	14

Diseño técnico

