

Tornillo cabeza cilíndrica hexágono interior iso 4762 ISO 4762 Acero Cincado 10.9 M20X180



Artículo No.	07027.200.180
Marca	-
UBB	500650840274
UNSPSC	31162400
EAN	8717077298484
Env. de 10	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M20
Longitud	180 mm
Clase	10.9
Características de conducción	Hexágono interior
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Métrica

Normas

NEN	1241
ASME	B18.3.1M
ISO	4762
BS	4168-1
DIN	912
NF	E25-125

Especificación técnica

b	52
d-D	M20
dk (max.)	30
Rosca total C ≤	70
k (max.)	20
L (mm)	180
s	17

Diseño técnico

