

Tornillo cabeza cilíndrica hexágono interior iso 4762 ISO 4762 Acero Cincado 10.9 M20X180



Artículo No.	07027.200.180
Marca	-
UBB	500650840274
UNSPSC	31162400
EAN	8717077298484
Env. de 10	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro (d-D)	M20
Anchura (L) (mm)	180
Clase	10.9
Material (largo)	Acero
Tratamiento de superficie	Cincado
Características de conducción	Hexágono interior
Dirección del hilo	Derecha
Rosca (larga)	Métrica

Normas

BS	4168-1
ASME	B18.3.1M
NF	E25-125
DIN	912
ISO	4762

Especificación técnica

b	52
d_k (max.)	30
Rosca total C ≤	70
k (max.)	20
s	17

Diseño técnico

