

Tornillo cabeza cilíndrica hexágono interior iso 4762 ISO 4762 Acero Cincado 10.9 M20X190



Artículo No.	07027.200.190
Marca	-
UBB	500650840357
UNSPSC	31162400
EAN	8717077298491
Env. de 10	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro (d-D)	M20
Anchura (L) (mm)	190
Clase	10.9
Material (largo)	Acero
Tratamiento de superficie	Cincado
Características de conducción	Hexagono interior
Dirección del hilo	Derecha
Rosca (larga)	Métrica

Normas

ISO	4762
BS	4168-1
DIN	912
NF	E25-125
ASME	B18.3.1M

Especificación técnica

b	52
d_k (max.)	30
Rosca total C ≤	70
k (max.)	20
s	17

Diseño técnico

