

Tornillo cabeza cilíndrica hexágono interior iso 4762 ISO 4762 Acero Cincado 10.9 M20X200



Artículo No.	07027.200.200
Marca	-
UBB	500650840431
UNSPSC	31162400
EAN	8717077298507
Env. de 10	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro (d-D)	M20
Anchura (L) (mm)	200
Clase	10.9
Material (largo)	Acero
Tratamiento de superficie	Cincado
Características de conducción	Hexagono interior
Dirección del hilo	Derecha
Rosca (larga)	Métrica

Normas

ASME	B18.3.1M
NF	E25-125
BS	4168-1
DIN	912
ISO	4762

Especificación técnica

b	52
d_k (max.)	30
Rosca total C ≤	70
k (max.)	20
s	17

Diseño técnico

