

Tornillo cabeza cilíndrica hexágono interior iso 4762 ISO 4762 Acero Cincado 10.9 M20X210



Artículo No.	07027.200.210
Marca	-
UBB	500650840506
UNSPSC	31162400
EAN	8717077298514
Env. de 5	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M20
Longitud	210 mm
Clase	10.9
Características de conducción	Hexágono interior
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Métrica

Normas

ISO	4762
DIN	912
ASME	B18.3.1M
BS	4168-1
NF	E25-125
NEN	1241

Especificación técnica

b	52
d-D	M20
dk (max.)	30
Rosca total C ≤	70
k (max.)	20
L (mm)	210
s	17

Diseño técnico

