

Tornillo cabeza cilíndrica hexágono interior iso 4762 ISO 4762 Acero Cincado 10.9 M24X45



Artículo No.	07027.240.045
Marca	-
UBB	500650841181
UNSPSC	31162400
EAN	8717077298576
Env. de 25	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M24
Longitud	45 mm
Clase	10.9
Características de conducción	Hexágono interior
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Métrica

Normas

NEN	1241
ISO	4762
BS	4168-1
ASME	B18.3.1M
DIN	912
NF	E25-125

Especificación técnica

b	60
d-D	M24
dk (max.)	36
Rosca total C ≤	80
k (max.)	24
L (mm)	45
s	19

Diseño técnico

