



Tornillo cabeza cilíndrica hexágono interior iso 4762 ISO 4762 Acero Cincado 10.9 M24X50

Artículo No.	07027.240.050
Marca	-
UBB	500650841264
UNSPSC	31162400
EAN	8717077298583
Env. de 25	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M24
Longitud	50 mm
Clase	10.9
Características de conducción	Hexagono interior
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Métrica

Normas

ISO	4762
DIN	912
NF	E25-125
BS	4168-1
ASME	B18.3.1M
NEN	1241

Especificación técnica

b	60
d-D	M24
dk (max.)	36
Rosca total C ≤	80
k (max.)	24
L (mm)	50
s	19

Diseño técnico

