



**Tornillo cabeza cilíndrica
hexágono interior iso 4762
ISO 4762 Acero Zinc flake
Cr(VI) free - ISO 10683 480h
NSS, with lubricant 10.9
M6X60**

Artículo No.	07028.060.060
Marca	-
UBB	500650849440
UNSPSC	31162400
EAN	8717077299405
Env. de 200	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M6
Longitud	60 mm
Clase	10.9
Características de conducción	Hexágono interior
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Rosca	Métrica

Normas

BS	4168-1
NEN	1241
ASME	B18.3.1M
NF	E25-125
ISO	4762
DIN	912

Especificación técnica

b	24
d-D	M6
dk (max.)	10
Rosca total C ≤	30
k (max.)	6
L (mm)	60
s	5

Diseño técnico

