



Tornillo cabeza cilíndrica baja hexágono interior con piloto DIN 6912 Acero Sin revestimiento 08.8 M8X100

Artículo No.	07030.080.100
Marca	-
UBB	500645061861
UNSPSC	31161605
EAN	8717077046399
Env. de 100	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M8
Longitud	100 mm
Clase	08.8
Características de conducción	Hexagono interior
Forma de la cabeza	Cabeza cilíndrica baja
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento
Rosca	Métrica

Info

Debido a la geometría desfavorable de la cabeza, estos artículos de fijación tienen una capacidad de carga reducida. Artículos de fijación de acero con capacidad de carga reducida están marcados con un "0" precediendo a la marca de la clase de propiedad,

Normas

DIN	6912
-----	------

por ejemplo,
"010.9". Artículos
de fijación de acero
inoxidable con
capacidad de carga
reducida están
marcados con un
"0" precediendo a
la marca de la clase
de propiedad, por
ejemplo "A2-070",
o con el grado de
acero solamente, por
ejemplo "A2".

Especificación técnica

b (min.): $L \leq 125\text{mm}$	22
d-D	M8
dh	4
dk	13
Rosca total C ≤	30
k	5
L (mm)	100
P	1.25
s	6

Diseño técnico

