



## Tornillo cabeza cilíndrica baja hexágono interior con piloto DIN 6912 Acero Cincado 08.8 M4X30

Artículo No.	07031.040.030
Marca	-
UBB	500650859175
UNSPSC	31161605
EAN	8717077300385
Env. de 500	Solo embalaje completo

### Parámetros técnicos

Diámetro	M4
Longitud	30 mm
Clase	08.8
Características de conducción	Hexágono interior
Forma de la cabeza	Cabeza cilíndrica
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Métrica

### Normas

DIN	6912
-----	------

**Info**  
Debido a la geometría desfavorable de la cabeza, estos artículos de fijación tienen una capacidad de carga reducida. Artículos de fijación de acero con capacidad de carga reducida están marcados con un "0" precediendo a la marca de la clase de propiedad, por ejemplo,

"010.9". Artículos de fijación de acero inoxidable con capacidad de carga reducida están marcados con un "0" precediendo a la marca de la clase de propiedad, por ejemplo "A2-070", o con el grado de acero solamente, por ejemplo "A2".

## Especificación técnica

b (min.): $L \leq 125\text{mm}$	14
d-D	M4
dh	2
dk	7
Rosca total C $\leq$	16
k	2.8
L (mm)	30
P	0.7
s	3

## Diseño técnico

