



## Tornillo cabeza cilíndrica baja hexágono interior con piloto DIN 6912 Acero Cincado 08.8 M6X70

Artículo No.	07031.060.070
Marca	-
UBB	500650862617
UNSPSC	31161605
EAN	8717077300736
Env. de 200	Solo embalaje completo

### Parámetros técnicos

Diámetro	M6
Longitud	70 mm
Clase	08.8
Características de conducción	Hexágono interior
Forma de la cabeza	Cabeza cilíndrica
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Métrica

### Info

Debido a la geometría desfavorable de la cabeza, estos artículos de fijación tienen una capacidad de carga reducida. Artículos de fijación de acero con capacidad de carga reducida están marcados con un "0" precediendo a la marca de la clase de propiedad, por ejemplo,

### Normas

DIN	6912
-----	------

"010.9". Artículos de fijación de acero inoxidable con capacidad de carga reducida están marcados con un "0" precediendo a la marca de la clase de propiedad, por ejemplo "A2-070", o con el grado de acero solamente, por ejemplo "A2".

## Especificación técnica

b (min.): $L \leq 125\text{mm}$	18
d-D	M6
dh	3
dk	10
Rosca total C $\leq$	25
k	4
L (mm)	70
P	1
s	5

## Diseño técnico

