



Tornillo cabeza cilíndrica baja hexágono interior con piloto DIN 6912 Acero Cincado 08.8 M6X80

Artículo No.	07031.060.080
Marca	-
UBB	500650862799
UNSPSC	31161605
EAN	8717077300743
Env. de 200	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro (d-D)	M6
Anchura (L) (mm)	80
Clase	08.8
Material (largo)	Acero
Tratamiento de superficie	Cincado
Forma de la cabeza	Cabeza cilíndrica
Características de conducción	Hexagono interior
Dirección del hilo	Derecha
Rosca (larga)	Métrica

Info

Due to the unfavourable head geometry these fasteners have reduced loadability. Steel fasteners with reduced loadability are marked with a '0' preceding the property class mark, e.g. '010.9'. Stainless steel fasteners with reduced loadability are either marked with a '0' preceding the property class

Normas

DIN	6912
-----	------

FABORY mark, e.g. 'A2-070',
or with the steel
grade only, e.g. 'A2'.

Especificación técnica

b (min.): $L \leq 125\text{mm}$	18
d_h	3
d_k	10
Rosca total C \leq	25
k	4
P	1
s	5

Diseño técnico

