



Tornillo cabeza cilíndrica baja hexágono interior con piloto DIN 6912 Acero Cincado 08.8 M24X50

Artículo No.	07031.240.050
Marca	-
UBB	500650874422
UNSPSC	31161605
EAN	8717077301917
Env. de 1	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M24
Longitud	50 mm
Clase	08.8
Características de conducción	Hexágono interior
Forma de la cabeza	Cabeza cilíndrica
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Métrica

Info

Debido a la geometría desfavorable de la cabeza, estos artículos de fijación tienen una capacidad de carga reducida. Artículos de fijación de acero con capacidad de carga reducida están marcados con un "0" precediendo a la marca de la clase de propiedad, por ejemplo,

Normas

DIN	6912
-----	------

"010.9". Artículos de fijación de acero inoxidable con capacidad de carga reducida están marcados con un "0" precediendo a la marca de la clase de propiedad, por ejemplo "A2-070", o con el grado de acero solamente, por ejemplo "A2".

Especificación técnica

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	60
b (min.): $L > 200$ mm	73
b (min.): $L \leq 125$ mm	54
d-D	M24
dh	12
dk	36
Rosca total C \leq	80
k	14
L (mm)	50
P	3
s	19

Diseño técnico

