



Tornillo cabeza cilíndrica hexágono interior DIN 912 Acero Sin revestimiento 8.8 M3X18

Artículo No.	07060.030.018
Marca	-
UBB	500645066241
UNSPSC	31161605
EAN	8717077056503
Env. de 500	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M3
Longitud	18 mm
Clase	8.8
Características de conducción	Hexágono interior
Forma de la cabeza	Cabeza cilíndrica
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento
Rosca	Métrica

Normas

BS	4168-1
NEN	1241
DIN	912
NF	E25-125
ISO	4762
ASME	B18.3.1M

Especificación técnica

b	18
d-D	M3
dk (max.)	5.5
Rosca total C ≤	20
k (max.)	3
L (mm)	18
P	0.5
s	2.5

Diseño técnico

