

Tornillo cabeza cilíndrica hexágono interior DIN 912 Acero Sin revestimiento 8.8 M16X330



Artículo No.	07060.160.330
Marca	-
UBB	500644788084
UNSPSC	31161605
EAN	8717077027350
Env. de 10	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro (d-D)	M16
Anchura (L) (mm)	330
Clase	8.8
Características de conducción	Hexágono interior
Forma de la cabeza	Cabeza cilíndrica
Material (largo)	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento
Rosca (larga)	Métrica

Normas

ASME	B18.3.1M
BS	4168-1
NF	E25-125
DIN	912
ISO	4762

Especificación técnica

b	44
d _k (max.)	24
Rosca total C ≤	60
k (max.)	16
P	2
s	14

Diseño técnico

