



Tornillo cabeza cilíndrica hexágono interior DIN 912 Acero Sin revestimiento 8.8 M27X190

Artículo No.	07060.270.190
Marca	-
UBB	500644800855
UNSPSC	31161605
EAN	8717077028630
Env. de 1	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M27
Longitud	190 mm
Clase	8.8
Características de conducción	Hexágono interior
Forma de la cabeza	Cabeza cilíndrica
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento
Rosca	Métrica

Normas

DIN	912
ASME	B18.3.1M
NF	E25-125
NEN	1241
ISO	4762
BS	4168-1

Especificación técnica

b	66
d-D	M27
dk (max.)	40
Rosca total C ≤	90
k (max.)	27
L (mm)	190
P	3
s	19

Diseño técnico

