

Tornillo cabeza cilíndrica hexágono interior DIN 912 Acero Sin revestimiento 8.8 M27X240



Artículo No.	07060.270.240
Marca	-
UBB	500644801275
UNSPSC	31161605
EAN	8717077028678
Env. de 1	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro (d-D)	M27
Anchura (L) (mm)	240
Clase	8.8
Características de conducción	Hexágono interior
Forma de la cabeza	Cabeza cilíndrica
Material (largo)	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento
Rosca (larga)	Métrica

Normas

ISO	4762
ASME	B18.3.1M
NF	E25-125
BS	4168-1
DIN	912

Especificación técnica

b	66
d_k (max.)	40
Rosca total C ≤	90
k (max.)	27
P	3
s	19

Diseño técnico

