



Tornillo cabeza cilíndrica baja hexágono interior DIN 7984 Acero Sin revestimiento 08.8 M16X45

Artículo No.	07080.160.045
Marca	-
UBB	950351430984
UNSPSC	31161605
EAN	8715492062543
Env. de 50	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M16
Longitud	45 mm
Clase	08.8
Características de conducción	Hexagono interior
Forma de la cabeza	Cabeza cilíndrica baja
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento
Rosca	Métrica

Info

Debido a la geometría desfavorable de la cabeza, estos artículos de fijación tienen una capacidad de carga reducida. Artículos de fijación de acero con capacidad de carga reducida están marcados con un "0" precediendo a la marca de la clase de propiedad,

Normas

DIN	7984
-----	------

por ejemplo, "010.9". Artículos de fijación de acero inoxidable con capacidad de carga reducida están marcados con un "0" precediendo a la marca de la clase de propiedad, por ejemplo "A2-070", o con el grado de acero solamente, por ejemplo "A2".

Especificación técnica

b (min.)	38
d-D	M16
dk	24
Rosca total C ≤	55
k	9
L (mm)	45
P	2
s	12

Diseño técnico

