



## Tornillo cabeza de avellanada hexalobular ISO ≈10642 Acero Cincado 08.8 M4X20

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| Artículo No. | 07450.040.020          |
| Marca        | -                      |
| UBB          | 954351375751           |
| UNSPSC       | 31161518               |
| EAN          | 8715492150813          |
| Env. de 200  | Solo embalaje completo |

### Parámetros técnicos

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Diámetro                      | M4                |
| Longitud                      | 20 mm             |
| Clase                         | 08.8              |
| Características de conducción | Hexalobular       |
| Forma de la cabeza            | Cabeza avellanada |
| Material                      | Acero             |
| Dirección del hilo            | Derecha           |
| Tratamiento de superficie     | Cincado           |
| Rosca                         | Métrica           |

Info

Debido a la geometría desfavorable de la cabeza, estos artículos de fijación tienen una capacidad de carga reducida. Artículos de fijación de acero con capacidad de carga reducida están marcados con un "0" precediendo a la marca de la clase de propiedad, por ejemplo,

### Normas

|     |        |
|-----|--------|
| ISO | ≈10642 |
| DIN | ≈7991  |

"010.9". Artículos de fijación de acero inoxidable con capacidad de carga reducida están marcados con un "0" precediendo a la marca de la clase de propiedad, por ejemplo "A2-070", o con el grado de acero solamente, por ejemplo "A2".

## Especificación técnica

|               |     |
|---------------|-----|
| b (min.)      | 14  |
| d-D           | M4  |
| dk            | 8   |
| k (max.)      | 2.3 |
| L (mm)        | 20  |
| P             | 0.7 |
| Llave de vaso | 20  |
| $\alpha$      | 90  |

## Diseño técnico

