



Tornillo sin cabeza con hexágono interior extremo cónico DIN 914 Acero Sin revestimiento 45H M24X100

Artículo No.	07800.240.100
Marca	-
UBB	500644840125
UNSPSC	31161518
EAN	8717077032569
Env. de 25	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M24
Longitud	100 mm
Clase	45H
Características de conducción	Hexagono interior
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Punta	Cone
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento
Rosca	Métrica

Info
 Estos tornillos sin cabeza con hexágono interior son diseñados para cargas de presión y no son adecuados para cargas de tracción o de corte.

Normas

BS	4168-3
ISO	4027
DIN	914
NF	E27-181
ASME	B18.3.6M
NEN	2342

Especificación técnica

d-D	M24
dt (max.)	6
L (mm)	100

Diseño técnico

P	3
s	12
t (min.)	10

