

## Tornillo sin cabeza hexágono interior con punta DIN 915 Acero Sin revestimiento 45H M10X40



Artículo No.	07820.100.040
Marca	-
UBB	950351512161
UNSPSC	31161518
EAN	8715492161475
Env. de 100	Solo embalaje completo

### Parámetros técnicos

Diámetro	M10
Longitud	40 mm
Clase	45H
Características de conducción	Hexágono interior
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Punta	Dog
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento
Rosca	Métrica

**Info**  
Estos tornillos sin cabeza con hexágono interior son diseñados para cargas de presión y no son adecuados para cargas de tracción o de corte.

### Normas

NEN	2344
DIN	915
ISO	4028
NF	E27-182
BS	4168-4
ASME	B18.3.6M

### Especificación técnica

d-D	M10
dp (max.)	7
L (mm)	40

### Diseño técnico

P	1.5
s	5
t (min.)	4
z largo (mín.)	5
z largo $L \geq$	16
z corto (mín.)	2.5

