

Tornillo sin cabeza hexágono interior con punta DIN 915 Acero Sin revestimiento 45H M10X80



Artículo No.	07820.100.080
Marca	-
UBB	500645133157
UNSPSC	31161518
EAN	8717077063198
Env. de 100	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M10
Longitud	80 mm
Clase	45H
Características de conducción	Hexágono interior
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Punta	Dog
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento
Rosca	Métrica

Info
Estos tornillos sin cabeza con hexágono interior son diseñados para cargas de presión y no son adecuados para cargas de tracción o de corte.

Normas

DIN	915
ISO	4028
NEN	2344
NF	E27-182
ASME	B18.3.6M
BS	4168-4

Especificación técnica

d-D	M10
dp (max.)	7
L (mm)	80

Diseño técnico

P	1.5
s	5
t (min.)	4
z largo (mín.)	5
z largo $L \geq$	16
z corto (mín.)	2.5

