



Tornillo sin cabeza hexágono interior con punta DIN 915 Acero Sin revestimiento 45H M12X18

Artículo No.	07820.120.018
Marca	-
UBB	500645133314
UNSPSC	31161518
EAN	8717077063211
Env. de 100	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M12
Longitud	18 mm
Clase	45H
Características de conducción	Hexágono interior
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Punta	Dog
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento
Rosca	Métrica

Info

Estos tornillos sin cabeza con hexágono interior son diseñados para cargas de presión y no son adecuados para cargas de tracción o de corte.

Normas

NF	E27-182
DIN	915
BS	4168-4
NEN	2344
ASME	B18.3.6M
ISO	4028

Especificación técnica

d-D	M12
dp (max.)	8.5
L (mm)	18

Diseño técnico

P	1.75
s	6
t (min.)	4.8
z largo (mín.)	6
z largo $L \geq$	20
z corto (mín.)	3

