

Tornillo cabeza avellanada y cuello cuadrado con tuercas hexagonales DIN 605/555 Acero Sin revestimiento 4.6 M8X40

Artículo No.	08006.080.040
Marca	-
UBB	500648037736
UNSPSC	31161612
EAN	8717077287693
Env. de 200	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M8
Longitud	40 mm
Clase	4.6
Forma de la cabeza	Cabeza avellanada
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento
Rosca	Métrica
Info	La clase de propiedad de las tuercas correspondientes es como mínimo de [4].


Normas

DIN	605/555
-----	---------

Especificación técnica

b (min.)	22
d-D	M8
dk (max.)	20.65
L (mm)	40
m	6.5
P	1.25

Diseño técnico



fn (max.) 9.45

s **FABORY** 13

v (max.) 8.58