

Structural assembly set with countersunk bolt DIN 7969 Acero Cincado 4.6 M12X60



Artículo No.	08215.120.060
Marca	-
UBB	500650907438
UNSPSC	31162400
EAN	8717077305212
Env. de 100	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M12
Longitud	60 mm
Clase	4.6
Características de conducción	Ranura
Forma de la cabeza	Cabeza avellanada
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Métrica

Normas

DIN	7969
-----	------

Especificación técnica

a	75
a (min.)	13.7
d-D	M12
dk	21
k	7
L (mm)	60
m	10.8
n	3
P	1.75
s	18

Diseño técnico

