



Tornillo cabeza hexagonal para madera DIN 571 Acero Cincado 5X50MM

Artículo No.	08280.050.050
Marca	-
UBB	951351605542
UNSPSC	31161508
EAN	8715492556875
Env. de 200	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	5 mm
Longitud	50 mm
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Tratamiento de superficie	Cincado
Info	Rosca para madera según DIN 7998.

Normas

NF	E25-607
NEN	2260
DIN	571

Especificación técnica

D (mm)	5
k	3.5
L (mm)	50
s	8

Diseño técnico

