



Tornillo cabeza hexagonal para madera DIN 571 Acero Cincado 6X40MM

Artículo No.	08280.060.040
Marca	-
UBB	950351107822
UNSPSC	31161508
EAN	8715492556936
Env. de 200	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	6 mm
Longitud	40 mm
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Tratamiento de superficie	Cincado
Info	Rosca para madera según DIN 7998.

Normas

NEN	2260
NF	E25-607
DIN	571

Especificación técnica

D (mm)	6
k	4
L (mm)	40
s	10

Diseño técnico

