

## Tornillo cabeza hexagonal para madera DIN 571 Acero Cincado 6X90MM



Artículo No.	08280.060.090
Marca	-
UBB	950351108655
UNSPSC	31161508
EAN	8715492557018
Env. de 100	Solo embalaje completo

### Parámetros técnicos

Diámetro	6 mm
Longitud	90 mm
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Tratamiento de superficie	Cincado
Info	Rosca para madera según DIN 7998.

### Normas

NEN	2260
NF	E25-607
DIN	571

### Especificación técnica

D (mm)	6
k	4
L (mm)	90
s	10

### Diseño técnico

