

Tornillo cabeza hexagonal para madera DIN 571 Acero Cincado 6X140MM



Artículo No.	08280.060.140
Marca	-
UBB	952351884228
UNSPSC	31161508
EAN	8715492557063
Env. de 100	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	6 mm
Longitud	140 mm
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Tratamiento de superficie	Cincado
Info	Rosca para madera según DIN 7998.

Normas

DIN	571
NF	E25-607
NEN	2260

Especificación técnica

D (mm)	6
k	4
L (mm)	140
s	10

Diseño técnico

