



Tornillo cabeza hexagonal para madera DIN 571 Acero Cincado 8X110MM

Artículo No.	08280.080.110
Marca	-
UBB	950351111527
UNSPSC	31161508
EAN	8715492557421
Env. de 100	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	8 mm
Longitud	110 mm
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Tratamiento de superficie	Cincado
Info	Rosca para madera según DIN 7998.

Normas

DIN	571
NEN	2260
NF	E25-607

Especificación técnica

D (mm)	8
k	5.5
L (mm)	110
s	13

Diseño técnico

