



Tornillo cabeza hexagonal para madera DIN 571 Acero Cincado 10X45MM

Artículo No.	08280.100.045
Marca	-
UBB	950351112285
UNSPSC	31161508
EAN	8715492557544
Env. de 100	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	10 mm
Longitud	45 mm
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Tratamiento de superficie	Cincado
Info	Rosca para madera según DIN 7998.

Normas

NEN	2260
DIN	571
NF	E25-607

Especificación técnica

D (mm)	10
k	7
L (mm)	45
s	17

Diseño técnico

